

Accesorios de Articuladores

	<p>Arco Facial Elite</p> <p>El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo el proceso más práctico y estable.</p> <p>Nasio con altura ajustable más indicador infraorbital, que en conjunto vuelven el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (abertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.</p> <p>Cod.3755</p>
	<p>Arco Facial Standard</p> <p>El arco facial es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.</p> <p>El Arco Facial Standard no puede ser utilizado con los articuladores de la línea EVA.</p> <p>Cod.120</p>
	<p>Tenedor Placa Mordida Standard</p> <p>El Tenedor Placa Mordida Standard es un accesorio para el Arco Facial.</p> <p>Cod.3031</p>
	<p>Tenedor Placa Mordida Pro</p> <p>El Tenedor Placa Mordida Pro es un accesorio para el Arco Facial.</p> <p>Cod.3030</p>

	<p>Tenedor para desdentado</p> <p>El tenedor para desdentado es un accesorio del Arco Facial que posee dos astas regulables para adaptación en el reborde alveolar de desdentados totales, como también para pacientes dentados con diferentes anchuras de arco dental.</p> <p>Cod.3096</p>	 
	<p>Soporte del Tenedor</p> <p>A través de su ajuste vertical (altura), el soporte del tenedor es utilizado como un "calzo" durante el montaje del modelo superior cuando este es realizado con arco facial. El soporte del tenedor permite mayor estabilidad del registro, evitando distorsiones indeseadas.</p> <p>Cod.3164</p>	 
	<p>Placa de Montaje Riel</p> <p>La placa de montaje riel fue desarrollada con un diseño que permite la remoción del modelo de yeso de la placa a través del deslizamiento de la misma, sin el inconveniente de la necesidad de fracturar el yeso. Su sistema de retención consiste en la fijación del yeso en las paredes internas inclinadas del diseño riel.</p> <p>Cod.3041</p>	 
	<p>Placa de Montaje Metálica</p> <p>Tradicional Placa de Montaje de aluminio con fijación por tornillo.</p> <p>Cod.1878</p>	 