

# Silicona Speedex

## Set Pro



Speedex tiene la reproducción y la recuperación elástica que solo se encuentran en las siliconas A. Como consecuencia de su baja contracción, las dimensiones de las impresiones se mantienen estables y pueden vaciarse en un plazo de hasta 7 días sin problemas. Además, esta silicona C de primera clase muestra una excepcional humectabilidad y unas excelentes características de fluidez. Speedex medium desplaza la saliva y la sangre y no tiene efectos secundarios negativos.

El sistema Speedex suma la ventaja de trabajar con un solo activador para tres consistencias.

### Características

- 7 días de estabilidad dimensional
- Tiempos de trabajo controlables
- Superficie activa
- Control de la humedad
- Precisión optimizada
- Detalles superiores
- Excelente comportamiento de fluidez

### Tiempo Clínico (material de registro)

Máximo 4:30min

| ≤ 0:45 min | ≤ 0:45 min | ≥ 3:00 min |
|------------|------------|------------|
|            |            |            |
| ≤ 1:30 min |            |            |
| 23°C       |            |            |