

Lima C-Pilot

Alta resistencia a la flexión



Ampliación altamente eficiente de canales radiculares

- Confeccionado en acero inoxidable.
- Cuenta con mango CC +.
- Cuenta con alta resistencia a la flexión debido a un proceso especial de endurecimiento térmico.
- Permite la creación de una trayectoria de planeo suave antes de cada preparación rotativa.
- Longitud adicional marcada en el mango.
- Marcas de profundidad radiopacas.
- La punta del piloto inactivo conduce el instrumento de manera segura a lo largo del canal.
- Con tapones de silicona premontados.
- Blister con 6 limas esterilizadas e individualizadas.



REV190215

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@expro dental.cl ■ Web: www.expro dental.cl




Imagen referencial	Detalle	Mm	Código producto
	Taper 10	25mm	3557
	Taper 12.5	19mm	3989

Imagen referencial	Detalle	Mm	Código producto
	2 Unidades de: Taper 06, Taper 08, Taper 10	25mm	3709